

Diafragminis oro džiovintuvas

MS6-LDM1-3/8-P40-Z

Gaminio numeris: 543649

FESTO

Sumažintas slėgio rasos taškas, su metaliniu rezervuaru, srauto kryptis: iš dešinės į kairę

Perspėjimas: Kad užtikrinti ilgalaikį nesutrinkamą įtaiso darbą, oras privalo būti nufiltruotas 0.01 µm mikro-filtru (liekančios dalelės < 0.1 µm, liekanti alyva < 0.1 mg į kubinį metrą)!



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Membraninis džiovintuvas
Darbinis slėgis	3 ... 12,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Slėgio rasos taško sumažinimas	20 K
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	2 ... 50 °C
Produkto svoris	1,3 kg
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Aliuminio liejinys