



Mygtukas P-3-M5-GR

Gaminio numeris: 546040

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 80 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio vieta |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Nominalus dydis | 2 mm |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Veikimo jėga | 14 N |
| Produkto svoris | 28 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M5 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aliuminis anoduotas |