



Elektromagnetinis skirstytuvas MFHB-3-1/8

Gaminio numeris: 546049
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rėtės
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	90 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	1,3 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Išjungimo laikas	14 ms
Ijungimo laikas	10 ms
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	60 g
Valdomas išmetimo portas 84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas