


Sujungimo kištukas KS-PK-4

Gaminio numeris: 546077
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3,4 mm
Darbinis slėgis	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	380 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	32 g
Pneumatinis pajungimas	PK-4