



Slėgio atskyrimo plokštė

VABF-S2-1-L1D1-C

Gaminio numeris: 546096

FESTO

Skirstytuvų salai VTSA, darbinės prieigos 2 ir 4 pasuktos 90°.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	43 mm
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Išjungti per 1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.200 l/min
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalvimus slėgio indams
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	600 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu