

Pagrindas VABS-S2-1S-G38-B-K1

Gaminio numeris: 546102

FESTO

Lizdas atitinka ISO5599/-2.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	42 mm
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominalus AC įtampos lygis	110 V
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Atsparumas smūgiams	4 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2 A
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	364 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu