


Elektrinė sąsaja CPV10-GE-CS02-8

Gaminio numeris: 546194

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CP šakos praplėtimas	Taip 32 įėjimai 32 išėjimai
Fieldbus sąsaja	- Sub-D, 9-pin, socket
Įrenginio-specifinė diagnostika	Įrenginio diagnostinis ryšys (DPV0) Trūksta modulio CP eilutės plėtinyje Trumpas jungimas / perkrova, išėjimai Nepakankama įtampa, išėjimai Nepakankama įtampa, jutiklio maitinimas Nepakankama įtampa, skirstytuvai
Komunikacijų tipai	Cikliškos komunikacijos
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius su šakos praplėtimu	48
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	16
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Sparta, bodais	187,5 kBaud
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 26,4 V
Maksimalus išėjimų skaičius	16 ričių ir 32 išėjimai 48 ritės
Maksimalus įėjimų skaičius	32
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Protokolas	ABB CS31
Liekamoji pulsacija	4 Vss
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos, apkrova	Priklausomai nuo skirstytuvo tipo
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	Elektronika: <=100mA Jutiklio maitinimas: priklauso nuo jutiklio
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Adresavimo diapazonas	1 ... 125 Reguliuojamas panaudojant perjungimo modulį
Elektrinis izoliavimas, fieldbus sąsaja	Optomova
Magistralės-specifinis LED displėjus	MAGISTRALĖ: komunikacijos ir konfigūracijos klaidos
Produkto-specifinis LED displėjus	12/14: persijungimo būsena skirstytuvuose POWER: darbinė įtampa elektronikai ir apkovos maitinimui
Informacija apie uždengimą	PA - sustiprintas
Informacija apie sandarikius	CR NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija	atitinka RoHS