


Elektrinė sąsaja CPV18-GE-DN3-8

Gaminio numeris: 546202
Nebetiekiamas produktas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CP šakos praplėtimas	Taip 32 įėjimai 32 išėjimai
Fieldbus sąsaja	Pasirenkamas - 5-kontaktų prisukamų rinklių juosta - Kištukas ir lizdas, M12x1, 5 kontaktų jungtis, A-koduota - Sub-D, 9-pin, socket
Įrenginio-specifinė diagnostika	ConditionMonitoring Trūksta modulio CP eilėje Trumpas jungimas / perkrova, išėjimai Trumpas jungimas / perkrova, įėjimai Nepakankama įtampa, skirstytuvų sala (išplėtimas) Nepakankama įtampa, išėjimo modulis Nepakankama įtampa, jutiklio maitinimas Nepakankama įtampa, skirstytuvų sala
Komunikacijų tipai	Change of State Polling Strobbed I/O
Parama konfigūruojant	EDS laikmena ir grafinis simbolis
Maksimalus elektromagnetinių rikių skaičius su šakos praplėtimu	48
Maksimalus elektromagnetinių rikių skaičius	16
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Visiems darbinės įtampos prijungimams
Papildomos funkcijos	Condition Counter
Sparta, bodais	125, 250, 500 kBit/s Reguliuojamas panaudojant perjungimo modulį
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 26,4 V
Maksimalus išėjimų skaičius	16 rikių ir 32 išėjimai 48 ritės
Maksimalus įėjimų skaičius	32
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Liekamoji pulsacija	4 Vss
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos, apkrova	Priklausomai nuo skirstytuvo tipo
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	Electronics: ≤ 200 mA Jutiklio maitinimas: priklauso nuo jutiklio
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP20 IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Adresavimo diapazonas	0 ... 63 Reguliuojamas panaudojant perjungimo modulį
Feldbus sertifikavimas	ODVA
Elektrinis izoliavimas, feldbus sąsaja	Optomova
Magistralės-specifinis LED displėjus	MNS: DeviceNet Status

Savybės	Reikšmė
Produkto-specifinis LED displejus	12/14: persijungimo būseną skirstytuvuose PS: darbinė įtampa elektronikai ir apkrovos maitinimui
Produkto ID	produktų tipas: pneumatinis vožtuvas (27 dec.) Produkto kodas: 8942 dec.
Material cover	PA - sustiprintas
Material seals	CR NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu
Informacija	atitinka RoHS