

# Reguliavimo plokštė

## VABF-S4-2-R7C2-C-6

Gaminio numeris: 546250

FESTO

Skirstytuvų saloms VTSA ir VTSA-F, standartinis pajungimas pagal 15407-2, iki 6 bar.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	18 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Slėgio dydžio pasirinkimas	galimas
Operating pressure MPa	0,6 MPa
Darbinis slėgis	6 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,05 ... 0,6 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 6 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	7,25 ... 87 psi
Iėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	367 g
Manometro pajungimas	su išlaikymo gnybtu
Material control panel	PA
Material regulator housing	Padengtas aliuminiu