

Pagrindinis skirstytuvas LFMB-D-MAXI-U



Gaminio numeris: 546448

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Be srieginių jungimo plokštelių su FRB sriegine ašimi. 1 µm filtras, su metaline apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	D
Dydis	Maksi
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Filtravimo laipsnis	1 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Darbinis slėgis	13,8 ... 240 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Oro švarumo klasė išėjime	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertinės dujos
Filtro efektyvumas	99,99 %
Maksimalus kondensato kiekis	2,72 oz(l)
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	33,8 ... 140 °F
Aplinkos temperatūra	14 ... 140 °F
Saugojimo temperatūra	14 ... 140 °F
Liekamasis tepalas	0,0000135 oz/yd3
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Material housing	Cinkuota
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	PC
Informacija	atitinka RoHS
Produkto svoris	42 oz