

Pagrindinis skirstytuvas LFR-D-7-MAXI



Gaminio numeris: 546470

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Maksimalus slėgis išėjime 7 bar., be manometro, su 40 μ filtru.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 μm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras reguliatorius be manometro
Maksimalus kondensato kiekis	2,72 oz(l)
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	Prepared for G1/4
Darbinis slėgis	13,8 ... 240 Psi
Slėgio valdymo diapazonas	6,9 ... 105 Psi
Maksimali slėgio histerezė	6 Psi
Standartinis nominalus srauto debitas	332,5 cfm
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	14 ... 140 °F
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	14 ... 140 °F
Aplinkos temperatūra	14 ... 140 °F
Produkto svoris	51,45 oz
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC