

Dviguba įmova E-G3/4-3/4NPT

Gaminio numeris: 546549
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Su 2 sandarinimo žiedais.](#)

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	17,9 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	60 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	32 Nm
Nominalus užveržimo momentas	45 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	164,88 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS