

Koto apkaba SG-UNF5/16"-24-B

Gaminio numeris: 546574

FESTO

Su šešiakampe veržle, sukimo cilindro tvirtinimui (koto pusė).



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	UNF5/16-24
Paremtas standartu	DIN 71752 ISO 8140
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	1,936 oz
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material clevis	Plienas Galvanizuota
Material nut	Plienas Galvanizuota