

Plastikiniai vamzdeliai PUN-1/2X3/32-U-GN

Gaminio numeris: 546620

FESTO

išorė kalibruota, pritaikyta QS ir QB jungtims.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Old part no. 13023173



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---------------------------------------|
| Išorinis diametras, coliais | 1/2 |
| Vidinis diametras, coliais | 21/64 |
| Min. lenkimo spindulys | 1,1 " |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14 ... 150 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas |
| Aplinkos temperatūra | -68 ... 140 °F |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,938 oz/ft |
| Spalva | žalias |
| Atramos kietumas | A 98 +/-3 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie žarnes | TPE-U(PU) |