

Plastikiniai vamzdeliai PUN-1/8X1/32-U-GN-500

Gaminio numeris: 546642

FESTO

išorė kalibruota, pritaikyta QS ir QB jungtims.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Old part no. 13028514



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	1/8
Vidinis diametras, coliais	1/16
Min. lenkimo spindulys	0,2 "
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14 ... 150 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Aplinkos temperatūra	-68 ... 140 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,077 oz/ft
Spalva	žalias
Atramos kietumas	A 98 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	TPE-U(PU)