

Plastikiniai vamzdeliai PUN-3/8X1/16-U-RT-300

Gaminio numeris: 546647

FESTO

išorė kalibruota, pritaikyta QS ir QB jungtims.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Old part no. 13028532



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---------------------------------------|
| Išorinis diametras, coliais | 3/8 |
| Vidinis diametras, coliais | 1/4 |
| Min. lenkimo spindulys | 1 " |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14 ... 150 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas |
| Aplinkos temperatūra | -68 ... 140 °F |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,515 oz/ft |
| Spalva | raudonas |
| Atramos kietumas | A 98 +/-3 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie žarnes | TPE-U(PU) |