


Išėjimo modulis CP-A08-M12-EL-Z

Gaminio numeris: 546924

FESTO

Su išorine apkrovos įtampos jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgeliu Pasirenkamas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material cover	PA - sustiprintas
LED vaizduoklis	3 module diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
Maksimalus išėjimų skaičius	8
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nuolatinė darbinė įtampa, apkrovos įtampa	24 V
Pastaba dėl apkrovos įtampos	Per apkrovimo įtampą (24 V nuolatinė)
Liekančioji pulsacija, apkrovos įtampa	4 Vss
Išėjimų charakteristikų kreivė	IEC1131-T2
Loginių išėjimų perjungėjas	PNP (teigiamas komutavimas)
Didž. suminė srovė moduliui	4 A
Potencialo atskyrimas kanalas- kanalas	Ne
Apsauga (trumpo jungimo)	vidiniai elektroniniai saugikliai kiekvienai grupei