

Elektromagnetinis skirstytuvas CPVSC1-M1LH-N-T-Q40

Gaminio numeris: 547315

FESTO

Skirstytuvų salai CPV-SC, QS-jungtis.
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvo dydis	10 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	170 l/min
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,7 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 7 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Apsaugos klasė	IP40
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Positive overlap
Signal status display	LED
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,7 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 7 bar
Išjungimo laikas	10 ms
Ijungimo laikas	10 ms
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 1 W
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	30,5 g
Elektrinis pajungimas	2- poliai Kištukas
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas išmetimo portas 82/84	Bendroji linija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Bendroji linija
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-4
Pneumatiniai portai 3/5 sujungti	Bendroji linija
Pneumatinis pajungimas, portas 4	QS-4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu