


Posūtkio pavara DSM-12-270-CC-FW-A-B

Gaminio numeris: 547573

FESTO

su flanšu ant veleno, su smūgio amortizatoriais, su pozicijos sekimu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Dempferiavimo kampas	15 deg
Posūtkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 246 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 246 deg
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslus nustatymas	-3 deg
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali ašinė jėga	18 N
Maksimali spindulinė jėga	45 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,008 kgm ²
Produkto svoris	300 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	Plienas Nikeliuota
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys