


Posūtkio pavara DSM-16-270-CC-A-B

Gaminio numeris: 547576

FESTO

su mova ant veleno, su smūgio amortizatoriais, su padėties sekimu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Dempferiavimo kampas	12 deg
Posūtkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 246 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 246 deg
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslus nustatymas	-3 deg
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,18 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,8 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali ašinė jėga	30 N
Maksimali spindulinė jėga	75 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,5 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,02 kgm ²
Produkto svoris	285 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	Plienas Nikeliuota
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys