

## T tipo detalė


### NPFB-T-R38-2G38-MFF

Gaminio numeris: 547754

FESTO

Sujungimui su vamzdžiais.

Naudojant R arba G tipo sriegines jungtis, papildomai rekomenduojama naudoti sandarinimo juostą arba skystį. G tipo sriegio sandarinimui taip pat galima naudoti sandarinimo žiedą iš minkšto Al 99.5.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija apie medžiagas	Žalvaris Nikeliuota
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	-0,95 ... 40 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris	83 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	R3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	atitinka RoHS