

Vakuomo matuoklis VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Gaminio numeris: 547842

FESTO

Su displėjumi bar. Vienetais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Manometro nominalus dydis	40
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Paremtas standartu	DIN EN 837-1
Sandarinio tipo ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	manometras
Indikacijos diapazonas (bar)	-1 ... 0 bar
Skalė	Viena skalė
Darbinis slėgis	-1 ... 0 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Nuolatinis apkrovos faktorius	0,75
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	65 g
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	R1/8
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	ABS
Material segments	PS
Material screen	PS