


# Priartėjimo jutiklis SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

Gaminio numeris: 547861

FESTO

Magnetinis, bekontaktis, T-grioveliiui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	80 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	2,4 W
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M5x0,5 3-poliai Sukamas sriegis
Jungties išėjimo kryptis	Šalutinis
Laido bandymo sąlygos	Lanksti kabelio apsauga : 5 milijonai ciklų, lenkimo spindulys 28 mm Atsparumas sukimui: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio priedas	Kabelių vikšras + robotas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)
Montavimo tipas	įjungiamas į išilginį lizdą Užfiksuota T formoje
Produkto svoris	7 g
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP68