


Maitinimo šaltinis SVG-1/230VAC-24VDC-5A

Gaminio numeris: 547867
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Nominali išėjimo įtampa 24 V DC, nominalirovė 5 A.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	55 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	125 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Vienos fazės
Srovės įėjimas	1,9 - 0,8 A
Nominali išėjimo įtampa DC	24 V
Nominali išėjimo srovė	5 A
Įėjimo įtampos riba AC	100 ... 240 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	20 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95%
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkto svoris	830 g
Montavimo tipas	su bėgelium
Informacija	Turi PWIS medžiagų