

# Amortizatorius DYSC-7-5-Y1F

Gaminio numeris: 548012

FESTO

Savaime besireguliuojantis



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	7
Eiga	5 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	5 mm
Maks. stabdymo jėga	300 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	2 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	12.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,01 J
Numetimo jėga	1,2 N
Produkto svoris	17 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas