


Ašies sąsaja SPC-AIF-MTS-2

Gaminio numeris: 548128

FESTO

DGCI linijinėms pavaroms.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus proporcinio skirstytuvo srovės sunaudojimas	1,1 A
Tipinis srovės suvartojimas, plug-in modulis	200 mA
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Sąlyginė oro drėgmė	95% nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	300 g
Elektrinė jungtis, proporcinis skirstytuvas	Kištukas apvalios konstrukcijos M9 7-kontaktai
Elektrinė jungtis, atskaitymo sistema	5-poliai Kištuko lizdas M9 apvalios konstrukcijos
Elektrinė jungtis, AIF IN	Kištukas apvalios konstrukcijos M9 5-poliai
Elektrinė jungtis, AIF OUT	Kištuko lizdas apvalios konstrukcijos M9 5-poliai