


# Elektrinė sąsaja VABE-S6-1LF-C-A8-E

Gaminio numeris: 549043

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Fieldbus sąsaja	Kištukas M12x1/4-kontaktai Jungtis, M12x, 4 kontaktų
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	8
Pavaldžiųjų (slave) įtaisų skaičius įrenginiui	2
Maksimalus išėjimų skaičius	8
Maksimalus įėjimų skaičius	8
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	850 g
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Elektrinis pajungimas	per CPX
Adresavimo diapazonas	1 ... 31 (0) Reguliuojamas panaudojant AS sąsajos adresavimo įtaisą
Elektrinis izoliavimas, fieldbus sąsaja	Optomova
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR PUR
Material housing	Padengtas aliuminiu PA