


# Slėgio stiprintuvas DPA-100-16-A

Gaminio numeris: 549402

FESTO

didesnio slėgio gavimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Stūmoklio diametras	100 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dvikotis slėgio stiprintuvas Su magnetiniu stūmokliu
Manometras	Prepared for G1/4
Išėjimo slėgis 2	4 ... 16 bar
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	4 ... 16 bar
Iėjimo slėgis 1	2 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	13.000 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Informacija	atitinka RoHS