


Žingsninis variklis EMMS-ST-87-M-SB

Gaminio numeris: 549422

FESTO

Be reduktoriaus su stabdžiu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-----------------------------|
| Posūkio kampas prie pilno žingsnio | 1,8 deg |
| Žingsninio kampo tolerancija | ±5% |
| Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui | 24 V |
| Izoliacinė apsaugos klasė | B |
| Galios sunaudojimas, stabdys | 11 W |
| Nominali nuolatinė įtampa | 48 V |
| Nominali variklio srovė | 9,5 A |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvumus |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 45 - 80 % |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Leidimas | C-Tick |
| Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią | 1,97 kgcm ² |
| Stabdžio laikymo momentas | 2 Nm |
| Variklio laikymo momentas | 5,9 Nm |
| Stabdžio masės inercijos momentas | 0,07 kgcm ² |
| Rotoriaus masės inercijos momentas | 1,9 kgcm ² |
| Leidžiama ašinė veleno apkrova | 65 N |
| Leidžiama radialinė veleno apkrova | 200 N |
| Produkto svoris | 3.450 g |
| Elektrinio pajungimo sistema | Kištukas |