

# Sujungimo kolektorius VABM-C7-12M-G18-4

Gaminio numeris: 549641

FESTO

VOVG solenoidiniam skirstytuvui su vidiniu oro valdymu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkto svoris	122 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys