


# Solenoido ritė

## MD-2-110VAC-PA

Gaminio numeris: 549904

FESTO

Kintamai įtampai, be kištukinio lizdo.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Galios faktorius $\cos \{\varphi\}$	0,7
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 14.5 VA, holding power 10.5 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	110 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis