


# Enkoderio kabelis NEBM-T1G8-E- -N-S1G15

Gaminio numeris: 550317

FESTO

Tinka servovarikliui EMMS-AS-...



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	124 ... 1.300 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	ITT M3
Electrical connection 1, number of pins/wires	12
Electrical connection 1, occupied pins/wires	8
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	Sub-D
Electrical connection 2, number of pins/wires	15
Electrical connection 2, occupied pins/wires	8
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Kabelio ilgis	1 ... 25 m
Kabelio priedas	tinkamas lankščiai kabelio apsaugai
Bending radius, flexible cable installation	≥ 48 mm
Kabelio skersmuo	5,8 mm
Kabelio struktūra	1x4x0,15+4x0,34 Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,15 mm <sup>2</sup> 0,34 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	IP30 for plug connector Sub-D Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-10 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
Informacija	atitinka RoHS
Material cable sheath	TPE-U(PUR)