

# Sujungimų blokas CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT

Gaminio numeris: 550627

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[CPE skirstytuvams.](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	26 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	10
Maksimalus slėgio zonų skaičius	2
Burst pressure	5 MPa
Trūkimo slėgis	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	23 ... 122 °F
Aplinkos temperatūra	23 ... 122 °F
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	1,5 ft-lbf
Produkto svoris	31,78 oz
Pajungimo bloko tvirtinimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys