


Mova
EAMC-65-90-19-25
Gaminio numeris: 551000

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	19 mm
Laikiklio skersmuo 2	25 mm
Dydis	65
Nominalus ilgis	90 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.500 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	417 kgmm ²
Keičiamas momentas	85 Nm
Produkto svoris	535 g
Informacija	atitinka RoHS