


Enkoderio jungtis CECX-C-2G2

Gaminio numeris: 552117

FESTO

For the CECX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Nominali įtampa	19,2 - 30 VDC
Energijos sąnaudos 5 V	0,6 W
Aplinkos temperatūra	5 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Apsaugos klasė	IP20
Saugumo klasė	III
Produkto svoris	135 g
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Elektrinės jungties technologija, įėjimas/išėjimas	Lizdų juosta, žingsnis 5,08 mm
Skaitmeniniai įėjimai, spartaus skaitiklio įėjimas	2, (atminties funkcija) reakcijos laikas 50 μs, NPN/PNP
Skaitmeniniai įėjimai, potencialų atskyrimas	Ne
Enkoderio įėjimai, skaičius	2
Enkoderio įėjimai, skiriamoji geba	Poslinkio matavimas: 24 Bit Greičio matavimas: 32 Bit
Enkoderio įėjimai, signalo diapozonas	5 V diferencialus (RS422) 24 V single ended
Enkoderio įėjimai, didž. įėjimų dažnis	250 kHz
Enkoderio įėjimai, generatoriaus maitinimo įtampa	24 VDC 5,05 VDC ± 4% (100 mA / Kanalui)
Enkoderio įėjimai, sujungimo technika	Šakutė Sub-D 9 galvučių
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus