


Reduktorius EMGA-60-P-G3-SAS-55

Gaminio numeris: 552188

FESTO

Suitable for servo motors.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	55 mm
Posūkio tarpelis	0,17 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	22 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,135 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	35,2 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	2,3 Nm/arcmin
Produkto svoris	900 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	55A
Informacija	atitinka RoHS