


# Reduktorius EMGA-120-P-G3-SAS-140

Gaminio numeris: 552198

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	120 mm
Variklio flanšo dydis	140 mm
Posūkio tarpelis	0,12 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.500 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	115 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	2,63 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	184 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	12 Nm/arcmin
Produkto svoris	6.000 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	120G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	140A
Informacija	atitinka RoHS