



Valdymo linija NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Gaminio numeris: 552254

FESTO

Tinka variklių valdikliams CMMS-ST ir CMMP-AS.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	570 g
Elektrinė jungtis 1	Straight plug, Sub-D, 25-pin
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Electrical connection 1, occupied pins/wires	25
Electrical connection 1, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
Elektrinė jungtis 2	Open end, 26-wire
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	26
Electrical connection 2, occupied pins/wires	26
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3,9 A
Leidžiama srovės apkrova	3,9 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Shielding	Taip
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą.
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	220 mm
Bending radius, fixed cable installation	≥ 220 mm
Kabelio skersmuo	10,8 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,2 mm
Kabelio struktūra	5x(2x0,25)+16x0,25
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm ²
Gnybto skerspjūvis	0,25 mm ²
Laido galai	Laido antgalis Pin terminal
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	Nickel-plated die-cast zinc
Material electrical contact	Copper alloy, tinned Nikeliuota ir auksuota
Material insulation	PVC