

Apvalus cilindras DGS-25- -S6



Gaminio numeris: 552392
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Variantai be galutinės padėties amortizavimo](#)

[Šis elementas tiekiamas per Festo atstovybę Brazilijoje.](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	247 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	247 N
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Plienas Galvanizuota
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie stūmoklio kotą	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas