



# Slopintuvai U-1/8-BR

Gaminio numeris: 552423

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Srauto debitas į atmosferą	2.050 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	77 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkto svoris	8 g
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material of silencer insert	PE
Material housing	Padengtas aliuminiu