

Elektromagnetinis skirstytuvas NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-110



Gaminio numeris: 552429

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su NAMUR-tipo jungtimi pagal VDE / VDI 3845, su rite ir šakute.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	53 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	900 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Nominalus dydis	7 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliojamas
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	nereversuojamas
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
b reikšmė	0,33
C reikšmė	3 l/sbar
Išjungimo laikas	38 ms
Ijungimo laikas	13 ms
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	335 g
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado
Prapučiamos tūtos jungtis	Vidinis
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu