


# Sujungimo kolektorius VABM-C7-12P-G18-2

Gaminio numeris: 552652

FESTO

VOVG solenoidiniam skirstytuvui su vidiniu oro valdymu.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė                       |
|--|-------------------------------|
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 2                             |
| Atsparumo korozijai klasė CRC            | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L                |
| Produkto svoris                          | 84 g                          |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1         | G1/8                          |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3         | G1/8                          |
| Informacija                              | atitinka RoHS                 |
| Material manifold                        | Aliuminio liejinys            |