


Sujungimo kolektorius VABM-C7-12P-G18-10

Gaminio numeris: 552660

FESTO

VOVG solenoidiniam skirstytuvui su vidiniu oro valdymu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	10
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkto svoris	252 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys