


Posūčio pavara ERMB-25

Gaminio numeris: 552707

FESTO

elektrinė. Jungtys tokios pat, kaip ir pneumatinėse Posūčio pavarose DRQD.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Konstrukcija	Elektromechaninė posūčio pavara su krumpliuotu diržu
Montavimo pozicija	Bet koks
Posūčio kampas	begalinis
Pavaros perdavimo santykis	4:1
Produkto svoris	1.460 g
Variklio dantratuko skersmuo	8 mm
Krumpliuoto diržo žingsnis	3 mm
Didžiausias apsisukimų dažnis	300 1/min
Didžiausias jėgimo apsisukimų dažnis	1.200 1/min
Maks. Pavaros sukimo momentas	2,2 Nm
Tuščios eigos momentas	< 0,18 Nm
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of drive shaft	Aliuminio liejinys anoduotas aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material toothed belt	Polychloroprene su stiklo pluoštu