


Variklio valdiklis CMMS-AS-C4-3A

Gaminio numeris: 552741

FESTO

servovarikliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aktyvus PFC	Ne
Tinklo filtras	Integruota
Saugumo funkcijos	EN 954-1 Kat3, Saugus stabgymas
Displėjus	Septynių segmentų monitorius
Išėjimo dažnis	0 ... 1.000 Hz
Išėjimo įtampos diapozonas AC	0 - 210 V
Stabdymo varža, išorinė	100 Ohm
Stabdymo varža, integruota	230 Ohm
Skaitmeninio loginio išėjimo charakteristikos	Laisvai konfigūruojama duotu mastu Galvaniškai neatskirta
Nustatymo signalo jėgimo varža	20 kOhm
Stabdymo varžos impulsinė galia	0,7 kVA
Maks. srovė, skaitmeniniai loginiai išėjimai	100 mA
Maksimali jėgimo srovė	5 A
Maksimalus kabelio ilgis be išorinio tinklo filtro	15 m
Maksimali impulsinės srovės trukmė	2 s
Maksimali nuolatinė vidinės grandinės įtampa	380 V
Nominali išėjimo srovė	4 A
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Jėgimo įtampos riba AC	95 ... 255 V
Nominali valdiklio galia	600 VA
Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas	24 V
Nominali srovė	4 A
Linijos dažnis	50 ... 60 Hz
Parametrų konfigūravimo sąsaja	Parametrų konfigūracija ir pavedimas Valdymo sąsaja (PtP) RS232 (9600...115000 Bits/s)
Nominali darbinė įtampa, fazės	Vienos fazės
Maksimali galia	1.200 VA
Maksimali srovė	10 A
Srovės sunaudojimas, logikos galios maitinimas be suspaudimo stabdžio	0,35 A
Leistinas diapazonas, loginė įtampa	± 20 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Saugojimo temperatūra	-25 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	2.500 g
Analoginio išėjimo darbo sritis	0 - 10 V
Analoginių išėjimų skaičius	1
Analoginių jėgimų skaičius	1
24 V DC skaitmeninių loginių išėjimų skaičius	5
Skaitmeninių loginių jėgimų skaičius	14
Komunikacijų profilis	DS301/DSP402

Savybės	Reikšmė
	FHPP
Proceso sąsaja	Iėjimo/Išėjimo sujungimas skirta 64 padėčių rinkiniui
Loginio įėjimo darbinis diapazonas	12 ... 30 V
Analoginio įėjimo darbo sritis	± 10 V
Analoginio išėjimo skyra	8 Bit
Enkoderio sąsajos išėjimas, charakteristikos	Skyra 4096 ppr
Enkoderio sąsajos įėjimas, charakteristikos	EnDat 2.2
Išėjimo charakteristikos	Atsparus trumpam jungimui
Nustatančio įėjimo charakteristikos	Diferenciniai įėjimai Gali būti konfigūruojama greičiui (aps/min) Gali būti konfigūruojama srovei
Loginio įėjimo charakteristikos	galvaninė jungtis su logikos potencialu konfiguruojamas
Enkoderio sąsajos išėjimas, funkcija	Greičio valdymo režime tikrosios reikšmės gaunamos iš koduotų signalų Jungimo taško specifikacija pavaldžiam pavaros elementui
Enkoderio sąsajos įėjimas, funkcija	Koduotojo signalas kaip status vertė
Magistralės jungtis	Kištuko lizdas D-Sub 9 galvučių
Fieldbus sujungimas	CANopen DeviceNet Profibus DP
Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta	1 Mbit/s
Montavimo tipas	Montavimo plokštė, prisukama
Informacija	atitinka RoHS