

Optinio pluošto kabelis SOOC-TB-F-M4-2-R2

Gaminio numeris: 552818

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,15 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Lankstus
Darbo diapazonas	300 mm
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Galvos dydis	M4
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Min. lenkimo spindulys	2 mm
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Išorinis diametras	2,2 mm
Material housing	Nikeliuotas varis
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III