

Optinio pluošto kabelis SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4

Gaminio numeris: 552824
Nebetiekiamas produktas

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,2 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Precizinis
Darbo diapazonas	120 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 70 °C
Galvos dydis	M4
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Ivorės ilgis	40 mm
Min. lenkimo spindulys	15 mm
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Išorinis diametras	2,2 mm
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III