

Optinio pluošto kabelis SOOC-DS-H-M6-1-R40

Gaminio numeris: 552841
Nebetiekiamas produktas

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo metodas	Difuzinis optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,1 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Didelis darbo diapazonas
Darbo diapazonas	200 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 70 °C
Galvos dydis	M6
Šviesolaidžių ilgis	1 m
Min. lenkimo spindulys	40 mm
Maksimalus priveržimo momentas	3 Nm
Išorinis diametras	2,2 mm
Material housing	Nikeliuotas varis
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III