



Mikro filtras

MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA

Gaminio numeris: 552926

FESTO

0,01 µm-filtras, metalinė kolba, didelis našumas, automatinis kondensato išleidimas, su diferencinio slėgio indikatoriumi, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | MS |
| Dydis | 6 |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Filtravimo laipsnis | 0,01 µm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Darbinis slėgis | 2 ... 12 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 2.500 l/min |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 150 l/min |
| Filtro efektyvumas | 99,99 % |
| Maksimalus kondensato kiekis | 38 cm ³ |
| Taurės apsauga | integuota kaip metalinė apsauga |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,5 mg/m ³ |
| Diferencinis slėgis | Vaizdinis indikatorius |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/2 |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material bowl | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Produkto svoris | 1.500 g |