


Sujungimo kolektorius MHJ9-P16

Gaminio numeris: 553125

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	10 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16 Galimas išpildymas pagal kliento pageidavimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkto svoris	428 g
Montavimo tipas	Su tvirtinimo kronšteinu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy